



DEKACLEAN 4 SCREEN

Displayreiniger / Screen Cleaner

DEKACLEAN 4 SCREEN ist ein innovativer Displayreiniger mit Aktivschaum-Formel und KENA microfluid Technologie. Reinigt Displays von Smartphones, Touchscreens sowie andere Bildschirme wie z.B. Navigationsbildschirme von Schmutz und Fingerabdrücken. Auch als Alltagsreiniger für empfindliche glatte Oberflächen wie Kunststoffe, Metall, Glas oder auf Polstern & Armaturen einsetzbar.

DEKACLEAN 4 SCREEN			
Art. Nr.	Größe	Verpackung	Farbe
XXXXXXX	100 ml	Schaumflasche PE	Farblos

Ihre Vorteile:

- Aktivschaum ohne Treibmittel
- Kennzeichnungsfrei und umweltfreundlich
- Streifenfreie Reinigung für den vollen Durchblick
- Handliche Flasche - auslaufsicher
- Schützt Glas und Oberflächen
- 250+ Anwendungen mit einer Flasche
- Einfache Anwendung
- Materialfreundlich und sanft zur Haut
- Universell einsetzbar



DEKACLEAN 4 SCREEN Displayreiniger / Screen Cleaner

Technische Details

Produktbeschreibung

DEKACLEAN 4 SCREEN eignet sich zur einfachen Reinigung von Displays wie z.B. Smartphones, Touchscreens oder Navigationsbildschirmen. Treibgasfrei, umweltschonend und hocheffizient. Mit Hilfe der speziellen Formulierung und seiner mikrophysikalischen Wirkung dank der bewährten KENA microfluid Technologie, werden Verschmutzungen unterwandert und von der Oberfläche abgelöst. Der Aktivschaum bleibt standhaft an Ort und Stelle ohne sich zu verteilen. Dadurch läuft er nicht in elektronische Bauteile oder Gehäuse. Besonders geeignet zur Entfernung von Fingerabdrücken, Flecken, Staub sowie fettigen Rückständen.

Auch als Alltagsreiniger für empfindliche glatte Oberflächen wie Kunststoffe, Metall, Glas oder Polster und Armaturen einsetzbar. Mit der speziellen Schaumdispenserflasche ideal für die schnelle Anwendung unterwegs ohne Wasser geeignet.

Anwendung

- Alle Arten von Displays, Touchscreens und Bildschirmen sowie glatte Oberflächen.

Verarbeitung

- Nicht schütteln!
 - Schaum unverdünnt durch über Kopf Anwendung auf die zu reinigende Oberfläche oder auf ein sauberes Tuch dosieren.
 - Kein Wasser benutzen - dies stoppt die besondere Wirkung der Reinigungslösung.
 - Anschließend die Fläche mit einem sauberen Tuch abwischen.
- Hinweis: Vor Benutzung an unauffälliger Stelle auf Verträglichkeit prüfen. Nicht in elektronische Bauteile einfließen lassen. Pflegehinweise des jeweiligen Herstellers beachten.

Aufgrund einer Vielzahl an Materialien können Imkompatibilitäten nie ganz ausgeschlossen werden.

Für Eigenschaften bei nicht genannten Substraten und weiterführende Informationen wenden Sie sich bitte direkt an Ihren DEKALIN Kundenservice

Lagerung

DEKACLEAN 4 SCREEN kann 36 Monate in einer geschlossenen (ungeöffneten) Verpackung an einem trockenen Ort bei Temperaturen zwischen + 10°C und + 25°C gelagert werden.

Sicherheitsvorkehrungen

Bitte beachten Sie unser aktuelles Materialsicherheitsdatenblatt für weiterführende Informationen.

Transportklassifikation

Bitte beachten Sie unser aktuelles Materialsicherheitsdatenblatt für weiterführende Informationen.

Technische Daten

Farbe (Standard)	Transparent
Basis	Wässrige Tensidlösung
Besondere Eigenschaft	Biologisch abbaubar
Geruch	Neutral
Spezifische Dichte (20°C)	1,00 g/ml
ph-Wert	5,5 (hautneutral)
Verpackungsgrößen	100 ml Schaumflasche PE

Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt oder dem Etikett der Verpackung zu entnehmen.

